

Garant**„L-Trolley” szállítókocsi 5 kihúzható polccal, Kihúzható polclapok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	693370 5
GTIN	4062406300036
Árucikk kategória	61G

Leírás**Kivitel:**

Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi (nem tartozék. A katalógusban található a 69. árucsoportban). A műhelykocsi stabil acéllemez háza mindkét oldalon perforált oldalfalakkal rendelkezik tartozékok gyors rögzítéséhez. 4 kormányozható kerékkel, ebből 2 rögzítőfékkel. Integrált központi zárrendszerrel fiókokhoz. Nem manipulálható egyenkénti fiókkihúzás (egyszerre csak 1 fiók nyitható). Két darab 2K-Haptoprene® markolat a gurítható kocsi felső részén. Acéllemez tárolópolc. A műanyag védőelemek védik a kocsi felső sarkait és ütközés esetén csökkentik az érzékeny felületek sérülését. Az L-BOXX®-ok a bepattintós rendszerrel egyszerűen rögzíthetőek, hátrafelé derékszög védi őket a lecsúszástól.

Alkalmazható :

693330, 693335 és 693337 sz. L-BOXX® a 102 méretben.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes kihúzható polclapoknak a használati útmutatóban megadott maximális teherbírását.

Hengerzár: Moduláris kivehető betét

Magasság: 1085 mm

Szélesség: 570 mm

Mélység: 440 mm

Súly: 38 kg

Műszaki leírás

Fiókok száma	5
Súly	38 kg
Magasság	1085 mm
Szélesség	570 mm
Mélység	440 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Termék fajtája	Műhelykocsi