

Garant**CaraFin gyémánt polírozó tárcsa készlet, 5 darabos, Ø 32 mm, Szemcsézet: D30µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553985 D30
GTIN	4062406300531
Árucikk kategória	51G

Leírás**Kivitel:**

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen **magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest. Kemény poliamid alap. Optimális narancsbőr kijavításához a polírozási folyamat során.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál. Optimálisan igazodik kontúrokhoz.

Felhasználás:

Nagy rugalmasságú és a körvonalhoz illeszkedő polírozási munkákhoz **polírozó paszták nélkül**. Ideálisan alkalmas a 078140 és 078150 sz. mikro csiszolórendszerekkel való felhasználáshoz. Ajánlott fordulatszám 2000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Szín	fehér
Polírozási fokozat	Végső polírozás
Tárcsa Ø	32 mm
Sorozat	CaraFin

Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Ajánlott fordulatszám	2000 min ⁻¹
Terméknév attribútum	Ø 32 mm
Termék fajtája	Polírozó korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		