



Gyémánt csiszolópaszta 10 g, univerzálisan oldódik polikristályos, Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete: 15µm



Rendelési adatok

Rendelés száma	552350 15
GTIN	4027497092482
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szilikonmentes gyémántpaszta praktikus adagoló fecskendőben.
Szintetikus polikristályos gyémánt 10g fecskendőben gyors polírozási eredményekhez.

Felhasználás:

Az **alkohollal vagy vízzel bármilyen arányban keverhető oldat** optimális kenőréteget biztosít. Szerszámok és munkadarabok vízzel történő egyszerű, környezetkímélő tisztításához. Ideális 60 HRC feletti keménységű acélok és titán polírozási munkáihoz. Nagyon kiadós, mert a gyémánt polikristályos szerkezetének köszönhetően a használat közben folyamatosan új élek alakulnak ki.

Műszaki leírás

Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete	15 µm
Finomsági fok	közepes
Színkód	narancssárga
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csiszolópaszta

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	1-3 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Keményfém (HM)	alkalmas	1-3 m/s	
INOX	alkalmas	1-3 m/s	
Ti	alkalmas	1-3 m/s	
Műanyag, GFK	alkalmas	1-3 m/s	
Kőzet	alkalmas	1-3 m/s	
Száraz	alkalmas		