

**Garant****Vlies finiselő korong, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 553965 100    |
| GTIN              | 4062406300753 |
| Árucikk kategória | 51M           |

**Leírás****Kivitel:**Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies**.**Felhasználás:**

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

**Műszaki leírás**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Kivitel                       | A coarse                |
| Finomsági fok                 | durva                   |
| Szemcseméret                  | 100                     |
| Tárcsa Ø                      | 50,8 mm                 |
| Csiszolóanyag                 | Korund                  |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A                       |
| Csiszolóeszköz alapja         | Nylonvlies              |
| Terméknév attribútum          | Ø 50,8 mm               |
| Maximális fordulatszám        | 23000 min <sup>-1</sup> |

Termék fajtája

Csiszoló vlies

**Felhasználói adatok**

|                               | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| INOX                          | alkalmas              |                      |                |
| Ti                            | alkalmas              |                      |                |
| GG(G)                         | alkalmas              |                      |                |
| CuZn                          | alkalmas              |                      |                |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                      |                |
| Fa                            | alkalmas              |                      |                |
| Kőzet                         | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Lakk                          | alkalmas              |                      |                |
| Uni                           | alkalmas              |                      |                |
| Nedvesen maximum              | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz                        | alkalmas              |                      |                |