

Garant**Csiszolóvlies lap, 158×224 mm, Vlies szerkezet: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555995 100
GTIN	4062406300814
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével. Nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálak anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszív csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Durva és agresszív:** eltávolítja a rozsdát, a vakrozsdát és a felületi szennyeződések. Régi festékek, lakkok, műanyagok, gumi alkatrészek érdesítéséhez (pl. ragasztás előtt).

Műszaki leírás

Szemcseméret	180 - 220
Kivitel	A Medium
Finomsági fok	durva
Festék	piros

Vlies szerkezet	100
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	158 mm
Hossz	224 mm
Terméknév attribútum	158×224 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030