

**Garant****Csiszolóvlies lap, 158x224 mm, Vlies szerkezet: 220****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555995 220
GTIN	4062406300821
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével. Nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálak anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszív csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyszerű a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

**Műszaki leírás**

Festék	piros
Vlies szerkezet	220
Szemcseméret	240 - 280

Finomsági fok	közepes
Kivitel	A Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	158 mm
Hossz	224 mm
Terméknév attribútum	158x224 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

**Tartozék**

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030