

**Tépőzáras csiszolólap (A) készlet, 100 darabos, Ø 21 mm, Szemcsézet: 150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553960 150
GTIN	4027497148448
Árucikk kategória	53L

**Leírás****Kivitel:**

A **tárcsák hátoldala bolyhos velúr borítású** és pl. az 553995 sz. **gumi tépőzáras csiszolótárcsával** alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.

**Felhasználás:**

Mikro csiszolórendszereken. A maximális munkavégzési sebességet lásd az 553995 sz. gumi tépőzáras csiszolótányéron.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	150
Tárcsa Ø	21 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	Ø 21 mm
Befogó	Tépőzáras
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		