

**Garant****Csiszolóvlies tekercs, 115 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556087 1000
GTIN	4062406300906
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálás anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszív csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Finom / nagyon finom:** érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmos finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

**Műszaki leírás**

Szemcseméret	600 - 1000
Festék	szürke
Finomsági fok	nagyon finom
Vlies szerkezet	1000
Kivitel	S Ultra Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	115 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	115 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

Száraz	alkalmas
--------	----------

---

**Tartozék**

Tüske	556030
-------	--------

Kézi csiszolótömb	556020
-------------------	--------