

Garant

Kézi csiszoló vlies lap készlet, 10 darabos flexibilis, 100×200 mm, Vlies szerkezet: 280

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556143 280
GTIN	4062406301057
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.
Kézi lapok rugalmas és agresszív csiszoló vlies-zel.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utánccsiszolásához vagy festés előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Tartalom:

Készlet 10 kézi lappal.

Műszaki leírás

Szemcseméret	280 - 360
Finomsági fok	középfinom

Vlies szerkezet	280
Festék	piros
Kivitel	A Very Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	100 mm
Hossz	200 mm
Terméknév attribútum	100×200 mm
Lapok száma	10
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030