

Garant GRIDLINE

Gyárilag GridLine szekrényekhez való futóművel felszerelve, Ház mélysége G-ben: 28**Rendelési adatok**

Rendelés száma	958482 28
GTIN	4062406301125
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene® tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. **Az oldalfalnál tolható.**

GridLine szekrények és futóművek egyidejű megrendelése esetén gyárilag összeszerelve.

Alkalmazható:

931005 – 931435 sz. szerszámszekrényekhez, 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723 sz. nagyméretű szekrényekhez.

Tartalom:

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.

Figyelem:

A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.

A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.

Figyelem:

A futómű alkalmas GridLine szerszámszekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig. Maximális teherbírás szerszámszekrényeknél összesen 600 kg. **Kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókokat kell beszerezni.**

A futómű alkalmas GridLine nagyméretű szekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig.

Maximális teherbírás nagyméretű szekrényeknél összesen 200 kg. **Csak GridLine nagyméretű szekrényekhez fiókok nélkül.**

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Felfekvési magasság	160 mm
Fix kerék Ø	125 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Termék fajtája	Gördítő egység