

Garant GRIDLINE

**Gyárilag GridLine szekrényekhez való futóművel felszerelve, Ház mélysége G-ben: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	958482 20
GTIN	4062406301118
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene® tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. **Az oldalfalnál tolható.**

GridLine szekrények és futóművek egyidejű megrendelése esetén gyárilag összeszerelve.

**Alkalmazható:**

940001 – 940123; Nr. 940801 – 940863 sz. szekrényekhez.

**Tartalom:**

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott keréssel, 1 × kereszttartó 2 fix keréssel, 1 × tolófogantyú készlet.

**Figyelem:**

**A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.**

**A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.**

**Figyelem:**

A futómű alkalmas GridLine szekrényekhez, maximum 1250 mm magasságig. Maximális teherbírás összesen 200 kg. **Csak GridLine szekrényekhez fiókok nélkül.**

**Műszaki leírás**

Kormányozható kerék Ø	125 mm
-----------------------	--------

## Adatlap

Fix kerék Ø	125 mm
Mélység	500 mm
Maximális teherbírás	200 kg
Felfekvési magasság	160 mm
Termék fajtája	Gördítő egység