

**HOLEX****Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény, Külső Ø mm / keménység: 75mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	553927 75
GTIN	4062406301149
Árucikk kategória	52E

## Leírás

### Kivitel:

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is. Gumi csiszolótányér, **szár Ø 6 mm. Fém záróelemes gyorsbefogó rendszerű** csiszolótárcsák befogásához.

### Felhasználás:

**Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is** a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban.

## Műszaki leírás

Keménységi fok	kemény
Külső Ø	75 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Tartótányér

