

Garant GRIDLINE

Gyárilag GridLine szerszámszekrényekhez való futóművel felszerelve, Ház mélysége G-ben: 24**Rendelési adatok**

Rendelés száma	958481 24
GTIN	4062406299873
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene® tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. **Az oldalfalnál tolható.**

GridLine szerszámszekrények és futóművek egyidejű megrendelése esetén gyárilag összeszerelve.

Alkalmazható:

930505 – 930735 sz. szerszámszekrényekhez.

Tartalom:

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.

Figyelem:

A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.

A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.

Figyelem:

A futómű alkalmas GridLine szerszámszekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig.

24×24G szerszámszekrények csak 900 mm magasságig. Maximális teherbírás összesen 600 kg.

Kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókokat kell beszerezni.

Műszaki leírás

Adatlap

Felfekvési magasság	160 mm
Mélység	600 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Fix kerék Ø	125 mm
Termék fajtája	Gördítő egység