

Garant**Durva tisztítótárcsa (SiC), Ø 76,2 mm, vlies kivitel: CRS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554051 CRS
GTIN	4062406300975
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el. **Nagy leválasztás** univerzális tisztítási munkákhoz.

Felhasználás:

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Keménységi fok	kemény
Tárcsa Ø	76,2 mm
Finomsági fok	extra durva
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		