

Garant**Tisztítótárcsa (A), Ø 50,8 mm, vlies kivitel: FINE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554054 FINE
GTIN	4062406301217
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el. **Nagyon kíméletes tisztítási munkákhoz és finom finishez.**

Felhasználás:

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Műszaki leírás

Keményégi fok	lágy
Tárcsa Ø	50,8 mm
Maximális fordulatszám	18000 min ⁻¹
Finomsági fok	közepes
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		