



Hegesztő bakancs, antracit VX 7380 PERB, S3 NB, EU cipő méret: 44



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 092814 44 |
| GTIN | 4044348369876 |
| Árucikk kategória | 09C |

Leírás

Kivitel:

Hegesztő bakancs VX 7380 PERB extrém feltételekhez. Elvezető rendszer forró folyadékok elvezetéséhez.

- **Zárt cipőnyelv.**
- **Perbunan Alpine járótalp, antracit.**
- **SECURA VARIO® sarokcsillapítás.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **ERGO-COOL® komfort lábágy betét.**

Szabvány:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092815 sz. alatt.

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben, 38 – 48 EU méretekben rendelhető. Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Műszaki leírás

| | |
|-------------|--------------------|
| Tulajdonság | Vario® csillapítás |
|-------------|--------------------|

| | |
|--|---|
| Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium |
| EU cipőméret | 44 |
| Nem | Unisex |
| Védettségi osztály | S3 |
| Szakadásállóság | Acél |
| A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 felett °C |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| Termék fajtája | Biztonsági csizma |