



## Testheveder IGNITE ION, Típus: M/XXL



### Rendelési adatok

Rendelés száma	098104 M/XXL
GTIN	4030281222255
Árucikk kategória	09F

### Leírás

#### Kivitel:

Új Ignite heveder sorozat olyan kifinomult részletekkel, mint a **váll- és lábpárna**, kiváló minőségű Oktalock zárral mindkét rész egyenletes terheléséhez. **Hevederpánt felcsévézés** a zavartalan munkavégzéshez, valamint **zuhanásjelzővel**. Max. megengedett súly: 140 Kg.

**Ignite Ion.** Felhasználóbarát és magától értetődő **univerzális heveder nagyon jó illeszkedéssel**. Két textil fő rögzítési pont narancssárga színben, valamint egy alumínium hátsó fül. A heveder könnyen meghúzható és beállítható.

#### Felhasználás:

Homlokzatokon, állvány-, acélszerkezet gyártásnál, emelhető munkaállványon végzett munka, állandó zuhanásvédelem.

#### Szabvány:

EN 361

Súly: 1,2 kg

### Műszaki leírás

Gyártói méret	M / XXL
Csípőkörfogat	800 – 1100 mm

Súly	1,2 kg
Termék fajtája	Testheveder