



Szögelfordulás vizsgálókészülék nyomatékkulcshoz „SmartCheck Angle”, max. méréstartomány: 720fok



Rendelési adatok

Rendelés száma	654660 720
GTIN	4018754323005
Árucikk kategória	60N

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú és rugalmas szögelfordulás vizsgálókészülék a max. 400 Nm szögelfordulás kulcsokhoz való cserélhető adaptereknek köszönhetően. A kijelző, a kijelző tartó és az alaptest 180°-kal elforgatható. A kijelző és a fóliabillentyűzet fröccsenő víznek ellenáll és a ház ütésálló műanyagból készült. Szállításához a forgatókar rögzíthető. Szögelfordulás mérések 720°-ig célérték megadásával és a mérési eredmények hitelesítésével közvetlenül a készüléknél. USB csatlakozó a vizsgálati értékek dokumentálásához. Ezen felül egy bidirekcionális interfész, amely lehetővé teszi új vizsgálati értékek paraméterezését és a vezérléshez saját rendszerek alkalmazását. Akár 2000 vizsgálati érték tárolható a készülékben időbélyeggel. Ingyenesen letölthető opcionális dokumentációs szoftver.

Felhasználási üzemmódok: követő kijelzés (**Track**) csúcsérték kijelzés (**Peak-Hold**).

Előny:

Kompakt és sokoldalú szögelfordulás vizsgálókészülék. Hálózati vagy elemes üzem.

Felhasználás:

Szögelfordulás kulcsoknál a megadott tőrés betartásának ellenőrzése.

Tartalom:

USB tápegység, szűkítő adapterek 1/4 colra és 3/8 colra, stabil, műanyag kofferben.

Műszaki leírás

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Hossz L	452 mm
Hossz L	752 mm
Súly	7,8 kg
Magasság h ₂	327 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Magasság h ₁	187 mm
Négyszög befogó	1/2 coll
Szélesség b	263 mm
Méréstartomány	0 - 720 fok
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Interfész	USB csatlakozó
Sorozat	SmartCheck
Mért érték memória	igen
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szögelfordulás mérési pontosság	±0,05 fok
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret 6LR61	081551 6LR61
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3