



Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos, Metrikus menethez: M3-12



Rendelési adatok

Rendelés száma	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Árucikk kategória	12K

Leírás

Kivitel:

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállítható a saját tartójában elhelyezve és azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

- 1-1 menetfúró készlet, 3 darabos 130250 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
- 1-1 menetmetsző 140330 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
- 1-1 csigafúró 114030 sz.: 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méret
- 1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1; 2 méret
- 1 szerszámtartó racsnival 148700 sz.: 85 méret
- 1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14 méret
- 1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret
- 1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
-------------------	----------

Magasság	55 mm
Hossz	416 mm
Szélesség	221 mm
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Termék fajtája	Menetmetsző

Tartozék

Menetmetsző6g M M8	140330 M8
Kézi menetfúró készlet M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114030 8
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 30X11 mm	149310 30X11
Menetmetsző6g M M4	140330 M4
Fordítóvas, állítható Típus 2	148410 2
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114030 5
Kézi menetfúró készlet M M6	130200 M6
Menetmetsző6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114030 10,2
Menetmetsző6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114030 8,5
Menetmetsző6g M M5	140330 M5
Kézi menetfúró készlet M M12	130150 M12
Menetmetsző6g M M6	140330 M6
Menetsablon Menetmérethez M/W	477000 M/W
Kézi menetfúró készlet M M8	130200 M8

HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114030 2,5
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X14 mm	149310 38X14
Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 85 mm	148700 85
Kézi menetfúró készlet M M10	130200 M10
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 25X9 mm	149310 25X9
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X5 mm	149310 20X5
Kézi menetfúró készlet M M3	130200 M3
Kézi menetfúró készlet M M12	130200 M12
Menetmetsző6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114030 6
Fordítóvas, állítható Típus 1	148410 1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114030 6,8
Fémdoboz, üres, menetszerszám készlethez Metrikus menethez M3-12	145610 M3-12