



## Sűrített levegős fúrógép, Típus: D2163Q



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagy teljesítményű és rezgésmentes járású, pisztoly formájú fúrógép-család acélban 13 mm fúrási teljesítményig. A markolaton keresztül elvezetett kiáramló levegő megakadályozza a forgácsok szétfúvását. Gyorsbefogó fúrótokmánnal. Sarokfúrógép 115 mm / 25 mm sarokmérettel.

#### Tartalom:

**Gyorsbefogó fúrótokmány.**

#### Alkatrész:

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 10 mm
Működési zajkibocsátás	78 dB(A)

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hossz	242 mm
Leadott teljesítmény	330 W
Maximum levegőigény	540 l/min
Maximális fordulatszám	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	D2163Q
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Súly	1,1 kg
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Fúrógép