



Vízálló koffer „Explorer“, Típus: 4216



Rendelési adatok

Rendelés száma	692930 4216
GTIN	8024482185040
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil koffer erősen ütésálló műanyagból, előstancolt habbetétekkel feltöltve. Lakattal zárható 085830 – 085875 sz. Mindenhol nagy falvastagságú a nagy stabilitás érdekében. Nyomásálló és vegyileg ellenálló. Hőálló –33 és 90 °C között.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékeny alkatrészek és készülékek védelméhez, csomagolásához és szállításához.

Figyelem:

Számos további kofferméret, felszereltség és tartozékok külön rendelésre.

Műszaki leírás

Súly	3,2 kg
Térfogat	20 l
Belső méret szélesség	300 mm

Zárak száma	2
Belső méret magasság	160 mm
Maximális teherbírás	22 kg
Külső méret szélesség	366 mm
Külső méret hossz	457 mm
Külső méret magasság	183 mm
Belső méret hossz	420 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Koffer tulajdonságai	egymásra helyezhető
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer