



„Rock Turtle“ szerviz szerszámkoffer HDPE-ből gurítható, Típus: V



Rendelési adatok

Rendelés száma	692927 V
GTIN	8024482186184
Árucikk kategória	64A

Leírás

Kivitel:

TSA zárok: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárokat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárok tönkretétele).

Rendkívüli ellenálló képességű és ütésálló HDPE-kofferhéj alumínium vázkerettel, megerősített sarkokkal és 2 TSA zárral (692918 sz.).

Belső felszereltség varrott zsebekkel:

1 felosztható aljrész inkluzív szerszámbetét 18 tartófülrel (692908 sz. 2 méret). 1 habbetét az aljrészben. 1 szerszámbetét 24 tartófülrel, 12 gumibújtatóval és 1 zseb a kisebb alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon (692908 sz. 1 méret). 1 irattartó zseb és a 2 kisalkatrész tartó a fedélben. Függgőlegesen elhelyezett koffer. 2 golyóscsapágyazott, **extra méretű kerék** (Ø 120 mm), ezáltal még kényelemesebben használható. Koffer fogantyúval. **Gáztöltésű rugóval** a koffer fedelének reteszeléséhez.

Felhasználás:

Szerszámkoffer **gyakori repüléshez**.

Műszaki leírás

Belső méret magasság	340 mm
Belső méret hossz	470 mm
Belső méret szélesség	390 mm
Súly	8,5 kg
Alapanyag	HDPE
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	40 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Teleszkópos fogantyú Típus V	692938 V
Kerékkészlet tengellyel Típus V	692943 V