

Garant**Zsugorbefogó Form AD hűtőcsatorna furattal, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303407 20
GTIN	4062406285968
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 szártűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	42 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Ø D ₂	33 mm
Befogó	BT 30 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Alapszekrény	354290
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 30	354225 30
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22