

**Garant****Zsugorbefogó Form AD hűtőcsatorna furattal, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303407 10
GTIN	4062406285937
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 szártűréssel.

**Szabvány:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,  
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	BT 30 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Alapszekrény	354290
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 30	354225 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30