

**Nedves- és száraz porszívó ATTIX, Gyártó jelölése: 751-11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Robusztus és nagy teljesítményű **nedves / száraz porszívó** rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. **Leválasztási arány > 99,9%**.

- **Rendkívül halk ipari porszívó kimosható, hosszú élettartamú PET-Vlies szűrővel.**
- **Csillapított indítással, nagyméretű szerszámtárolóval és kiegészítő készülékcsatlakozóval.**

Tartalom:

Szívótömlő, hajlított kézi cső nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET), tömlő- és kábeltartók. Hajlított nemesacél kézi cső, ferde gumi csőfúvóka, **leeresztő tömlő nélkül.**

Figyelem:

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásveszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).

Műszaki leírás

Szívótömlő hossza	4 m
Szélesség	580 mm

Gyártó jelölése	ATTIX 751-11
Hossz	605 mm
Turbinák száma	1
Levegő térfogatáram	60 l/s
Kábelhossz	7,5 m
Tömlő Ø	36 mm
Tartálytérfogat	70 l
Súly	25 kg
Működési zajkibocsátás	57 dB(A)
Teljesítményfelvétel	1500 W
Vákuum	230 mbar
Leválasztási arány	99,9 %
Magasság	970 mm
Különlegesség	Extrém csendes
Szűrőrendszer	PET vlies szűrő
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Ferde gumi csőfej Gyártó jelölése 7868	078546 7868
Porszívófej, 400 mm széles Gyártó jelölése 3666	078555 3666
Műhelykészlet Gyártó jelölése ATTIX5	078543 ATTIX5
Szűrőbetét készlet 5 darabos Porszívó típusa 751	078549 751
Forgácskosár Gyártó jelölése ATTIX7	078544 ATTIX7
Tartalék szűrő Porszívó típusa 751	078548 751
Forgács szívótömlő készlet Gyártó jelölése DN50	078545 DN50
Nemesacél hosszabbító cső Gyártó jelölése 8074	078556 8074
Résszívó fej Gyártó jelölése 7102	078547 7102

