



Sűrített levegős csavarbehajtó, Típus: S2308



Rendelési adatok

Rendelés száma	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik.

- **Megcsúszó tengelykapcsolóval.**
- **Beállítható nyomaték.**
- **Átváltható jobb/bal forgásirány.**

Különösen alkalmas sorozat-csavározásokhoz E 6,3 pengékhez való gyorsváltó bittartóval (lásd a 674205 cikkszámától).

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Nyomatéktartomány	2,5 – 11 Nm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M6
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Működési zajkibocsátás	82 dB(A)
Súly	1,1 kg
Maximum levegőigény	504 l/min
Felépítés	Pisztoly
Gyártó jelölése	S2308
Maximális fordulatszám	950 min ⁻¹
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Bit befogó	F 6,3
Termék fajtája	Csavarozó