

## PRYOR

### Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írasmagasság: 3mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	085430 3
GTIN	5022044002081
Árucikk kategória	08W

#### Leírás

##### Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

##### Felhasználás:

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

##### Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

##### Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

#### Műszaki leírás

Teljes hossz	63,5 mm
Szárvastagság	6,35

Írasmagasság	3 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

## Tartozék

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/G mm	085431 3/G
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/C mm	085431 3/C
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/O mm	085431 3/O
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/E mm	085431 3/E
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/A mm	085431 3/A
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/H mm	085431 3/H
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/B mm	085431 3/B
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/W mm	085431 3/W
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/N mm	085431 3/N
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/I mm	085431 3/I
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/X mm	085431 3/X
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/S mm	085431 3/S
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/J mm	085431 3/J
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írasmagasság / karakter 3/D mm	085431 3/D

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/M mm	085431 3/M
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/Y mm	085431 3/Y
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/Z mm	085431 3/Z
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/R mm	085431 3/R
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/U mm	085431 3/U
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/V mm	085431 3/V
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/K mm	085431 3/K
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/T mm	085431 3/T
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/P mm	085431 3/P
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/L mm	085431 3/L
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/F mm	085431 3/F
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/Q mm	085431 3/Q
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 3/& mm	085431 3/&