



Tartály nyomáspermetezőhöz M18™ SWITCH TANK™, Típus: M18BPFP



Rendelési adatok

Rendelés száma	073982 M18BPFP
GTIN	4058546289997
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Rugalmas tartály a SWITCH TANK™ nyomáspermetező rendszerhez.

- **Az új cserélő rendszer tiszta munkavégzést tesz lehetővé szennyeződések nélkül.**
- **Integrált szűrő.**
- **Fedél fogantyú nagy nyílással az egyszerű szállításhoz és kényelmes feltöltéshez.**

Dekontamináláshoz való változat 4,0 l/perc maximális átfolyással. Ideális felületek fertőtlenítéséhez.

Alkalmazható:

Switch Tank nyomáspermetező 073981 sz. M18BPFPH-0 méret.

Tartalom:

Tartály, 1,75 m tömlő, szórópisztoly hosszú szárral.

Műszaki leírás

Súly	3,6 kg
Névleges feszültség	18 V
Energiaellátás	Vezetékes

Átfolyás	0,6 - 4 l/min
Nyomás	1,38 - 8,27 bar
Tömlőhossz	1,75 m
Gyártó jelölése	M18BPFP-CCST
Tartály űrtartalom	15 l
Termék fajtája	Nyomáspermetező