

Garant**Furatkés stabilizátor 3×D maxi, Típus: 20R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319458 20R
GTIN	4062406309190
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6×D.

Furatkés stabilizátor **7×D-vel** ill. **D₂ = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

Műszaki leírás

C	1,5 mm
Szárhossz L _s	60 mm
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Tengely eltolódás	20 mm
Rádiusz R	1,2 mm
Vágásirány	jobbos
Befogási Ø D ₁	20 mm

Teljes hossz L ₂	126 mm
Ø D ₃	40 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor