

**Garant****Furatkés stabilizátor 3×D midi, Típus: 10R****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319456 10R    |
| GTIN              | 4062406309114 |
| Árucikk kategória | 31V           |

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

**Előny:**

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

**Alkalmazható:**

Minden szokásos furatesztergakéshez.

**Figyelem:**

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6×D.

Furatkés stabilizátor **7×D-vel** ill. **D<sub>2</sub> = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

**Műszaki leírás**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tengely eltolódás              | 11 mm |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> | 30 mm |
| Szár Ø D <sub>2</sub>          | 32 mm |
| Ø D <sub>3</sub>               | 40 mm |
| Teljes hossz L <sub>2</sub>    | 89 mm |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>      | 10 mm |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Szárhossz L <sub>s</sub>          | 53 mm                 |
| Vágásirány                        | jobbos                |
| Rádiusz R                         | 1,2 mm                |
| C                                 | 1 mm                  |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D                   |
| Rezgés                            | csillapított          |
| Termék fajtája                    | Furatkés stabilizátor |