

Garant**Furatkés stabilizátor 3×D midi, Típus: 12R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319456 12R
GTIN	4062406309138
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típusal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergákészhez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6×D.

Furatkés stabilizátor **7×D-vel** ill. **D₂ = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

Műszaki leírás

Vágásirány	jobbos
Teljes hossz L ₂	95 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
Szárhossz L _s	53 mm
Tengely eltolódás	14 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm

Kinyúlási hossz L_1	36 mm
C	1,5 mm
Rádiusz R	1,2 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor