

**Garant****Furatkés stabilizátor 3xD mini, Típus: 16L****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319454 16L    |
| GTIN              | 4062406308889 |
| Árucikk kategória | 31V           |

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

**Előny:**

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

**Alkalmazható:**

Minden szokásos furatesztergákészhez.

**Figyelem:**

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3xD kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6xD.

Furatkés stabilizátor **7xD-vel** ill. **D<sub>2</sub> = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

**Műszaki leírás**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szár Ø D <sub>2</sub>     | 32 mm  |
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 16 mm  |
| C                         | 1 mm   |
| Ø D <sub>3</sub>          | 40 mm  |
| Vágásirány                | balos  |
| Szárhossz L <sub>s</sub>  | 53 mm  |
| Rádiusz R                 | 1,2 mm |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tengely eltolódás                 | 12,5 mm               |
| Teljes hossz L <sub>2</sub>       | 107 mm                |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>    | 48 mm                 |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D                   |
| Rezgés                            | csillapított          |
| Termék fajtája                    | Furatkés stabilizátor |