

**Garant****Furatkés stabilizátor 5xD midi, Típus: 16R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319463 16R
GTIN	4062406309336
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

**Előny:**

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

**Alkalmazható:**

Minden szokásos furatesztergákészhez.

**Figyelem:**

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3xD kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 8xD.

Furatkés stabilizátor **7xD-vel** ill. **D<sub>2</sub> = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

**Műszaki leírás**

Szárhossz L <sub>s</sub>	53 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Teljes hossz L <sub>2</sub>	139 mm
Vágásirány	jobbos
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	80 mm
Szár Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm

C	1,5 mm
Rádiusz R	1,2 mm
Tengely eltolódás	16 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor