



## Sűrített levegős racsnis csavarozók, Típus: W2611



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Átkapcsolható racsnis csavarozók fordulatszám-szabályozással, kompakt felépítésű üvegszálak kompozit készülékház a jó hidegszigetelés érdekében. Levegőelvezetés 360°-ban forgatható. Szerkezeti hossz csak 192 mm, ideális szűk helyekhez.

#### Alkatrész:

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	280 min <sup>-1</sup>
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M8
Gyártó jelölése	W2611
Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Súly	0,5 kg
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Nyomatéktartomány	4 - 40 Nm
Hossz	192 mm
Max. vibráció EN szerint	8,8 m/s <sup>2</sup>
Maximum levegőigény	540 l/min
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó