



Négyélű reszelő 2K nyéllal, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	512201 200
GTIN	4009215190656
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Reszelő készre beütött nyéllal, ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal és **praktikus színekkel** (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 Form D

Figyelem:

Reszelő nyél nélkül az 512200 sz. alatt érhető el.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	200 mm
Szélesség	8 mm
Terméknév attribútum	2-es vágat (félsimító)
Vágat	2
Vágat típusa	félsimító
Alak	D
Alak leírása	négyélű, féltompa végű
Reszelőfelület	4
reszelőnyéllal	igen

Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Színes csiptető készlet 10 darabos Szín RED	519605 RED
Színes csiptető készlet 10 darabos Szín YELLOW	519605 YELLOW
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Színes csiptető készlet 10 darabos Szín GREEN	519605 GREEN
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110