



## Négyélű reszelő 2K nyéllal, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 300mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 512201 300    |
| GTIN              | 4009215190670 |
| Árucikk kategória | 56B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

#### **Minden oldalon vágott; féltompa végű.**

Reszelő készre beütött nyéllal, ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal és **praktikus színkód csíptetővel** (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez.

#### **Felhasználás:**

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

#### **Szabvány:**

**DIN 7261 Form D**

#### **Figyelem:**

Reszelő nyél nélkül az 512200 sz. alatt érhető el.

### Műszaki leírás

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Szár nélküli hossz   | 300 mm                 |
| Szélesség            | 12 mm                  |
| Terméknév attribútum | 2-es vágat (félsimító) |
| Vágat                | 2                      |
| Vágat típusa         | félsimító              |
| Alak                 | D                      |
| Alak leírása         | négyélű, féltompa végű |
| Reszelőfelület       | 4                      |
| reszelőnyéllal       | igen                   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Szabvány       | DIN 7261      |
| Termék fajtája | Műhelyreszelő |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| Színes csiptető készlet 10 darabos Szín RED    | 519605 RED    |
| Színes csiptető készlet 10 darabos Szín YELLOW | 519605 YELLOW |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm | 519600 120    |
| Színes csiptető készlet 10 darabos Szín GREEN  | 519605 GREEN  |