

**Félkerek reszelő 2K nyéllal, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	513201 250
GTIN	4009215190694
Árucikk kategória	56B

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

Felületvágattal; féltompa végű

Reszelő készre beütött nyéllal, ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal és **praktikus színek csíptetővel** (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 Form E

Figyelem:

Reszelő nyél nélkül az 513200 sz. alatt érhető el.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	250 mm
Keresztmetszet	25×7 mm
Terméknév attribútum	2-es vágat (félsimító)
Vágat	2
Vágat típusa	félsimító
Alak	E
Alak leírása	Félkerek
Reszelőfelület	minden oldalon vágattal
reszelőnyéllal	igen

Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Színes csiptető készlet10 darabos Szín YELLOW	519605 YELLOW
Színes csiptető készlet10 darabos Szín RED	519605 RED
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Színes csiptető készlet10 darabos Szín GREEN	519605 GREEN