

Garant**12-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642132 3/8
GTIN	4062406310271
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz. 12-szög (kettős hatszög) a csavarfejeket és anyákat kímélő **HT-Drive** profillal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	38 mm
Kulcsnyílás	3/8 coll
Profil oldali Ø	15,4 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

