

Garant**12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 13/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642532 13/16
GTIN	4062406310530
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszögek a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz. 12-szög (kettős hatszög) a csavarfejeket és anyákat kímélő **HT-Drive** profillal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	13/16 coll
Profil oldali Ø	28,5 mm
Hossz	77 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	ASME B 107.5M
Szabvány	DIN EN 3709
Szabvány	DIN 3124
Szabvány	DIN 3124
Szabvány	DIN EN 3710

Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej