



Sűrített levegős racsnis csavarozók, Típus: W2630



Rendelési adatok

Rendelés száma	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Átkapcsolható racsnis csavarozók fordulatszám-szabályozással, kompakt felépítésű üvegszálas kompozit készülékház a jó hidegszigetelés érdekében. Levegőelvezetés 360°-ban forgatható.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	86 dB(A)
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M14
Gyártó jelölése	W2630
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Hossz	307 mm
Szerszámbe fogó mérete	1/2 coll
Nyomatéktartomány	25 - 80 Nm

Maximum levegőigény	660 l/min
Maximális fordulatszám	200 min ⁻¹
Súly	1,2 kg
Max. vibráció EN szerint	10,5 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó