

## Garant

### VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (mm ill. col): 13,8



## Rendelési adatok

Rendelés száma	123008 13,8
GTIN	4045197569943
Árucikk kategória	11E

## Leírás

### Kivitel:

**Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás** – ennek következtében **nagy pontosságú** keresztél. A vezetőfurat pontosan körkörös és egytengelyű a **4 vezetőszalag** következtében. Kitűnő forgácselvezetés a **4 belső hűtőcsatornának** köszönhetően Ø 3,8 mm-től. Ø 3,7 mm-ig 2 belső hűtőcsatornával. Az **egyenes főélek** enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma **rövid forgácsokat** eredményez, egyébként hosszúforgácsú anyagok esetén is.

### Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható. **HB** alak: a **123010 számmal** rendelje meg. **HE** alak: a **123008 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Forgácsolóhossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrés névleges Ø: m6

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 110,3 mm

Tűrés névleges Ø: m6

Teljes hossz L: 178 mm

Szár Ø  $D_s$ : 14 mm

Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/ford,

## Műszaki leírás

Névleges Ø $D_c$	13,8 mm
Vágóélek száma Z	2
Szártűrés	h6
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,

Forgácshorony hossza $L_c$	131 mm
Tűrés névleges $\emptyset$	m6
Szár $\emptyset D_s$	14 mm
Teljes hossz L	178 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	110,3 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	8xD
Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	75 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörűlés Típus HE

129100 HE