

DYMO**Feliratozó készülék, Típus: LM360D****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Árucikk kategória	08U

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.

Figyelem:

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**

Műszaki leírás

Hozzávaló feliratszalag-kazetta	D1
Szalagvágó kivitel	Manuális
Betűkészletek száma	7
Max. betűmagasság	14,9 mm

Típus	LM360D
Betűméretek száma	7
Hossz	150 mm
Szövegsorok száma	2
Betűszélességek száma	3
Látható karakterek száma a kijelzőn	2×14
Hálózati adapter	Inkluzív
Szélesség	197 mm
Írás színe	fekete
Billentyűzet kiosztás	QWERTZ
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma	221
Lehetséges feliratszalg szélességek	6; 9; 12; 19 mm
Súly akkumulátorral együtt	621 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Magasság	71 mm
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	Dymo 360D
Termék fajtája	Feliratozó készülék

Tartozék

Feliratszalg-kazetta 6 mm×7 m poliészter Típus W	085530 W
Feliratszalg-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus Y	085520 Y
Feliratszalg-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus T	085520 T
Feliratszalg-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus Y	085560 Y
Feliratszalg-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus R	085560 R
Feliratszalg-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus W	085550 W
Feliratszalg-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus R	085520 R

Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus T	085550 T
Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus W	085520 W
Feliratszalag-kazetta 19 mm×3,5 m nylon Típus W	085516 W
Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus R	085550 R
Feliratszalag-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus W	085560 W
Feliratszalag-kazetta 9 mm×7 m poliészter Típus W	085540 W
Feliratszalag-kazetta 9 mm×7 m poliészter Típus Y	085540 Y
Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus Y	085550 Y