



Sűrített levegős racsnis csavarozók, Típus: W2621



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 079121 W2621 |
| GTIN | 7322590034146 |
| Árucikk kategória | 03R |

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Átkapcsolható racsnis csavarozók fordulatszám-szabályozással, kompakt felépítésű üvegszálas kompozit készülékház a jó hidegszigetelés érdekében. Levegőelvezetés 360°-ban forgatható.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll |
| Súly | 1,1 kg |
| Ajánlott tömlőméret (belső Ø) | 10 mm |
| Maximális fordulatszám | 170 min ⁻¹ |
| Hossz | 271 mm |
| Működési zajkibocsátás | 87 dB(A) |
| Max. csavar Ø (8.8–12.9) | M12 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Nyomatéktartomány | 5 - 68 Nm |
| Maximum levegőigény | 600 l/min |
| Max. vibráció EN szerint | 15 m/s ² |
| Gyártó jelölése | W2621 |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll |
| Csatlakozó menet | BSP |
| Termék fajtája | Csavarozó |