

**DYMO****Feliratozó készülék, Típus: LM420P****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 085500 LM420P |
| GTIN              | 3501170915448 |
| Árucikk kategória | 08U           |

**Leírás****Kivitel:**

**Robusztus, mobil** feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével. Karcsú nyomtató **ABC billentyűzettel** és nagyméretű 4 soros, háttérvilágítású kijelzővel és nyomtatási előnézettel. USB csatlakozó.

**Felhasználás:**

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

**Tartalom:**

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.

**Figyelem:**

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**

**Műszaki leírás**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Látható karakterek száma a kijelzőn | 4x30  |
| Szövegsorok száma                   | 1 – 4 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Szalagvágó kivitel                              | Manuális            |
| Max. betűmagasság                               | 14,9 mm             |
| Szélesség                                       | 104 mm              |
| Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma | 325                 |
| Betűszélességek száma                           | 8                   |
| Hossz   | 215 mm              |
| Hozzávaló feliratszalg-kazetta                  | D1                  |
| Lehetséges feliratszalg szélességek             | 6; 9; 12; 19 mm     |
| Típus   | LM420P              |
| Hálózati adapter                                | Inkluzív            |
| Betűméretek száma                               | 7                   |
| Írás színe                                      | fekete              |
| Betűkészletek száma                             | 12                  |
| Billentyűzet kiosztás                           | ABC                 |
| Különlegesség                                   | USB                 |
| Súly akkumulátorral együtt                      | 415 g               |
| A tartalmazott akkumulátorok száma              | 1                   |
| Akkumulátor típus                               | Lítium-ion          |
| Magasság  | 57 mm               |
| Energiaellátás                                  | Akkus               |
| Gyártó jelölése                                 | 420P                |
| Termék fajtája                                  | Feliratozó készülék |

## Tartozék

|   |          |
|---|----------|
| Feliratszalg-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus R | 085520 R |
| Feliratszalg-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus R | 085560 R |
| Feliratszalg-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus Y | 085520 Y |
| Feliratszalg-kazetta 9 mm×7 m poliészter Típus Y  | 085540 Y |

|  |          |
|--|----------|
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus T | 085550 T |
| Feliratszalag-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus W | 085560 W |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus Y | 085550 Y |
| Feliratszalag-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus Y | 085560 Y |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus R | 085550 R |
| Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus T | 085520 T |
| Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m poliészter Típus W | 085520 W |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×3,5 m nylon Típus W    | 085516 W |
| Feliratszalag-kazetta 6 mm×7 m poliészter Típus W  | 085530 W |
| Feliratszalag-kazetta 9 mm×7 m poliészter Típus W  | 085540 W |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×7 m poliészter Típus W | 085550 W |