



## Sűrített levegős nyomatékhatárolt csavarozó, Típus: S2426L



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik.

- **Precíz, kopásálló lekapcsoló kuplung.**
- **Nagy nyomatékpontosság.**

Különösen alkalmas sorozat-csavarozásokhoz E 6,3 pengés gyorsváltó bittartóval (lásd a 674200 cikkszámától).

Olajmentes – külön sűrített levegős olajozó nem szükséges.

#### Alkatrész:

**Válogatottkarbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	S2426L
Szerszámbe fogó mérete	1/4 coll
Maximum levegőigény	360 l/min
Működési zajkibocsátás	73 dB(A)
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M4
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Súly	0,9 kg
Nyomatéktartomány	1,2 - 2,6 Nm
Maximális fordulatszám	1500 min <sup>-1</sup>
Felépítés	rúd
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Csatlakozó menet	BSP
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Csavarozó