



Sűrített levegős fúrógép, Típus: D2112Q



Rendelési adatok

Rendelés száma	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagy teljesítményű és rezgésmentes járású, pisztoly formájú fúrógép-család acélban 13 mm fúrási teljesítményig. A markolaton keresztül elvezetett kiáramló levegő megakadályozza a forgácsok szétfúvását. Gyorsbefogó fúrótokmánnal.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maximális fordulatszám	0 - 5400 min^{-1}
Hossz	211 mm
Súly	1 kg
Leadott teljesítmény	350 W

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 10 mm
Gyártó jelölése	D2112Q
Maximum levegőigény	600 l/min
Működési zajkibocsátás	80 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Fúrógép