



Sűrített levegős csavarbehajtó, Típus: S2326



Rendelési adatok

Rendelés száma	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Sokoldalúan használható csavarozó 1/4 col belső hatszög gyorsváltó befogóval E 6,3 bitekhez (lásd a 674200 cikkszámától), **jobb/bal forgás irányra** átváltható.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	83 dB(A)
Gyártó jelölése	S2326
Nyomatéktartomány	4,5-ig Nm
Maximális fordulatszám	2400 min ⁻¹
Maximum levegőigény	336 l/min

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	6,3 mm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M6
Súly	0,8 kg
Hossz	178 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Bit befogó	F 6,3
Termék fajtája	Csavarozó