

DYMO**Feliratozó készülék, Típus: LM500TS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Árucikk kategória	08U

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével. **Színes érintőképernyővel**, grafikákat, vonalkódokat és logókat is kinyomtat 300 dpi felbontással. Profil akár 5 kezelő részére. **USB-csatlakozó**.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt. LabelManager 500TS-feliratozó készülék, Li-Ion akkupakk, töltő adapter, USB kábel.

Figyelem:

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**
- **Nem minden országba szállítható.**
- **Expressz szállítás nem lehetséges.**

Műszaki leírás

Hossz	190 mm
Írás színe	fekete
Szövegsorok száma	1 – 5
Lehetséges feliratszalg szélességek	6; 9; 12; 19; 24 mm
Betűméretek száma	25
Billentyűzet kiosztás	QWERTZ
Típus	LM500TS
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma	325
Max. betűmagasság	22 mm
Betűszélességek száma	2
Szélesség	165 mm
Szalagvágó kivitel	Automatikus
Hozzávaló feliratszalg-kazetta	D1
Hálózati adapter	Inkluzív
Betűkészletek száma	32
Különlegesség	USB / vonalkód
Súly akkumulátorral együtt	800 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Magasság	95 mm
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	Dymo 500 TS
Termék fajtája	Feliratozó készülék

Tartozék

Feliratszalg-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus Y	085560 Y
Feliratszalg-kazetta 24 mm×7 m poliészter Típus R	085560 R
Hálózati adapter a 085500 sz. készülékhez	085570

Feliratszalag-kazetta 24 mm x 7 m poliészter Típus W

085560 W