



Sűrített levegős csavarbehajtó, Típus: S2305



Rendelési adatok

Rendelés száma	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Sokoldalúan használható csavarozó 1/4 col belső hatszög gyorsváltó befogóval E 6,3 bitekhez (lásd a 674200 cikkszámától), **jobb/bal forgás irányra** átváltható.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Maximum levegőigény	336 l/min
Működési zajkibocsátás	83 dB(A)
Gyártó jelölése	S2305
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	6,3 mm
Nyomatéktartomány	12-ig Nm

Maximális fordulatszám	750 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M8
Súly	0,9 kg
Hossz	198 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Bit befogó	F 6,3
Termék fajtája	Csavarozó