



## Sűrített levegős nyomatékhatárolt csavarozó, Típus: S2450P



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik.

- **Precíz, kopásálló lekapcsoló kuplung.**
- **Nagy nyomatékpontosság.**

Különösen alkalmas sorozat-csavarozásokhoz E 6,3 pengés gyorsváltó bittartóval (lásd a 674200 cikkszámú).

Olajmentes – külön sűrített levegős olajzó nem szükséges.

#### Alkatrész:

**Válogottkarbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Gyártó jelölése	S2450P
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximum levegőigény	360 l/min
Nyomatéktartomány	2,4 - 5 Nm

Felépítés	Pisztoly
Súly	1,1 kg
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M5
Működési zajkibocsátás	78 dB(A)
Maximális fordulatszám	1100 min <sup>-1</sup>
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó